



Beschrijving:

Hoekkraan voorzien van een buitenschroefdraad van 1/2" voor het gecontroleerde afdalen van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met buisschroefdraad $\varnothing d1 = R 1/2"$
- drukbestendig tot max. 1,5 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,0 l/min
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- Tuit buiten- $\varnothing d4 = 13$ mm resp. 1/2" (bevestigingsbereik)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	523800
GTIN	4007228523805
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,04

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,2
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	36
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	236,0