

# Datenblatt Artikel 550000

## Ablasshahn PROFI mit 3/4" Zoll Gewinde

naturfarben, mit Schaumdichtung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Rohrgewinde R 3/4"
- mit rotem Drehgriff und weißer PE-Schaum-Dichtung
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig max. bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>EAN</b>	4007228549997
<b>Mindest.Best.</b>	5
<b>Breite</b>	0
<b>Breite Karton</b>	297
<b>Breite Pal</b>	0
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	0
<b>brutto Kg</b>	0,05
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	0,585
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Farbe</b>	natur
<b>Gewicht VE</b>	0,335
<b>Höhe</b>	0
<b>Höhe Karton</b>	314
<b>Höhe Pal</b>	0
<b>Kartons pro Lage</b>	0
<b>Lagen</b>	0
<b>Länge Karton</b>	515
<b>Länge Pal</b>	0
<b>netto Kg</b>	0,05
<b>Stück / Lage</b>	0
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	0
<b>Summe Kartons</b>	0
<b>Tiefe</b>	100
<b>VE</b>	5
<b>Volumen m3</b>	0,048028
<b>Zolltarif</b>	39174000