

BOHR- UND MEISSELTECHNIK DIAMANTBOHRTECHNIK

DUSS

Bohrkronen und Zubehör DIA 50 W

①



1 · Diamantbohrkronen CA

Bohr - Ø mm	Arbeitslänge mm	Bestell-Nr.
8	70	CA 0807
10	150	CA 1015
12	150	CA 1215
14	150	CA 1415
15	150	CA 1515
16	150	CA 1615
16	300	CA 1630
18	150	CA 1815
18	300	CA 1830
20	150	CA 2015
20	300	CA 2030
22	300	CA 2230
24	300	CA 2430
25	300	CA 2530
28	300	CA 2830
30	300	CA 3030
32	300	CA 3230
35	300	CA 3530
38	300	CA 3830
40	300	CA 4030
42	300	CA 4230

Bohrkronenlängen bis 600 mm und Zwischenlängen auf Anfrage

②



2 · Zentrierringe für Diamantbohrkronen CA

Ø mm	Bestell-Nr.
8	ZA 8
10	ZA 10
12	ZA 12
14	ZA 14
15	ZA 15
16	ZA 16
18	ZA 18
20	ZA 20
22	ZA 22
24	ZA 24
25	ZA 25
28	ZA 28
30	ZA 30
32	ZA 32
35	ZA 35
38	ZA 38
40	ZA 40
42	ZA 42

Gasdruckfeder, lang
für Bohrkronen mit Nutzlänge bis 300 mm
Bestell-Nr. GDF 300



Adapter
für Bohrkronen mit R 1/2" Außengewinde
Bestell-Nr. DAS 50



Bohrständer

Max. Bohrdurchmesser
Max. Bohrdurchmesser mit Wassersammelring
Gewicht
Hub
Schrägverstellung
Maschinenhalter mit Schnellverschluss
Befestigung wahlweise mit

137 mm
132 mm
9,6 kg
510 mm
15°, 30°, 45°
•
Vakuumpumpe
Befestigungsset
Schnellspannsäule
BS 130

Bestellnummer




Wassersammelring WS 50
für Bohrständer BS 130, komplett mit Haltebügel und
Dichtungsmanschette
Bestell-Nr. WS 50



**Befestigungsset**

für Bohrstände BS 130 und BS 160, bestehend aus Spannschindel, Spannmutter, 25 Einschlaganker M12 und Einschlageisen

Bestell-Nr. BFS

**Schnellspannsäule**

zum Verspannen der Bohrstände BS 130 und BS 160 gegen Decke oder Wand, Spannweite 1,6-3 m

Bestell-Nr. SST

**Zentrierdorn**

zum punktgenauen Positionieren der Bohrstände BS 130 und BS 160

Bestell-Nr. ZD

**Nivellierhilfe**

für senkrechte und waagrechte Bohrungen

Bestell-Nr. NH

**Industriesauger**

zum Nass- und Trockensaugen, mit integrierter Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und vollautomatischer Filterreinigung.

Max. Leistungsaufnahme	1400 Watt
Max. Volumenstrom	61 l/s
Max. Unterdruck	248 mbar
Behältervolumen brutto	25 l



Gewicht	12,7 kg
Saugschlauch	Ø 35 mm, 5 m
Schutzklasse	1
Bestell-Nr. IS	

**Wasserdruckbehälter**

Füllinhalt 10 Liter, mit 2,5 m Schlauch und Kupplung mit Wasserstopp zum wassernetz-unabhängigen Bohren

Bestell-Nr. WDB 10

**Vakuumpumpe**

zum Befestigen der Bohrstände BS 130 und BS 160 auf ebenen und glatten Untergründen mit 5 m Schlauch, inkl. Kupplung

Bestell-Nr. VP

**Schärfplatte**

zum Nachschärfen der Diamantbohrkronen 195 x 195 x 50 mm

Bestell-Nr. SP

