

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159255



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Apparaterolle	Durchmesser Rückenloch	10,2 mm
Set	nein	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Traglast	50 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	TPE	Höhe	73 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Laufbreite	20 mm

Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert
Radlager	Gleitlager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Befestigungselement	Rückenloch	Farbe Reifen	grau