

KERN 318-02

Milligrammgewicht, Plättchenform, Edelstahl poliert

KERN[®]



Messsystem

| | |
|--------------|----------|
| Nennwert: | 2 mg |
| OIML-Klasse: | E2 |
| Toleranz: | 0,006 mg |

Zubehör

| | |
|-----------------|-------------|
| Aluminiumtúi: | 317-009-600 |
| Holzetui: | 338-090-200 |
| Kunststoffetui: | 347-009-400 |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|---|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 962-352 |
| DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung): | 962-352R |

| | |
|---------------|---------|
| Eichung: | 952-352 |
| Plustoleranz: | 921-352 |

Kategorie

| | |
|--------|------|
| Marke: | KERN |
|--------|------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 4 x 4 x 2 mm |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 10 mg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 10 mg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--------------|---------------|
| Abmessungen: | 4 x 4 x 2 mm |
| Bauform: | Plättchenform |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

