



Trolley -AdBlue®-

- Volumen: 100 Liter
- Material: Polyethylen
- Maße (LxBxH): 1000 x 590 x 430 mm
- Farbe: blau
- Räder: Luftbereift (Ø 240 mm)
- für AdBlue®
- inkl. integriertem Handgriff, Schwallwand, Tragegriffen und Zapfpistolenhalter
- aus geprüfem Polyethylen gefertigt
- für AUS 32 Treibstoff geeignet
- leichtes Handling durch Räder und Handgriff
- Schwallwand zur Bindung gefährlicher Schwallkräfte
- Befüllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- niedriger Schwerpunkt

Modell mit Kurbelpumpe

- solide Bauweise für zuverlässigen Betrieb
- Gehäuse aus Edelstahl und Technopolymer
- Förderleistung 0,38 Liter pro Umdrehung
- mit praktischem Handzapfventil
- lässt sich jederzeit unabhängig von elektrischer Energie einsetzen

Modell mit Elektropumpe CENTRI SP 30

- elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A
- Förderleistung ca. 25 Liter pro Minute
- inklusive 4 m Kabel mit Sicherung, Schalter und Polzangen
- immer selbstansaugend, niedriges Betriebsgeräusch
- mit leichtem Automatik-Zapfventil aus Kunststoff und Edelstahl

Modell mit Elektropumpe CENTRI SP 30 + Akku

- 13,2 V Nennspannung, Kapazität 3,3 Ah reicht für 300 Liter
- total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- verpolungssicherer Halter mit Schnappsicherung und Schalter
- Einsatztemperatur für den Akku -30°C bis +80°C
- geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, elektrische Schutzart IP 67
- kann mit herkömmlichen Kfz-Ladegeräten geladen werden (erreicht dann nicht die volle Kapazität)



Modellbeispiel: Kraftstofftrolley -AdBlue®- 100 Liter mit Kurbelpumpe (Art. 34034)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Modell/Förderleistung/Ausstattung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	34034	Kurbelpumpe /0,38L pro Umdrehung
	34048	Elektropumpe CENTRI SP 30 25L/Min./12V/max. 20A/4m Kabel Sicherung/Schalter/Polzangen
	34050	Elektropumpe CENTRI SP 30 LiFePO4-Akku /25L/Min. 13,2V/3,3Ah/4m Kabel/Sicherung/Schalter/Polzangen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Digitaler Durchflusszähler -K24- für -AdBlue®-Trolley

Durchfluss: 6 - 100 l/min
Durchmesser: 1" AG
Material: Kunststoff



Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) für Trolley -AdBlue®- und Schmierstofftrolley

Akkuleistung: 13,2 V - 3,3 Ah
passend für Trolley -AdBlue®- sowie Schmierstofftrolley

Weitere Produktabbildungen



Detailansicht: Kurbelpumpe (Art. 34034)



etailansicht: Elektropumpe CENTRI SP 30 und Akku (Art. 34050)