

Halogenlampe 35x50mm, GU10 240V 20W 30° Alu beschichtet mit Frontglas

Artikel-Nr. 42126

Lampenleistung: 20 W
Lampenspannung: 240 - 240 V
Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel: GU10
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 50 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Nein
Trafo integriert: Nein
Cool Beam: Ja
Ausführung: Spot
Infrarottechnik: Nein



Halogenlampe 35x50mm Hochvolt Halogenglühlampe, GU10, Abstrahlwinkel 30°, mit Frontglas, zum Einbau in neuen Hochvolt-Systemen und Einbaustrahlern

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:03

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.