

AXOR Citterio
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff - Rautenschliff
 Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **39471330**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 200 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Citterio
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff - Rautenschliff
 Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **39471330**



Durchflussdiagramm

