

Immer. Sicher. Dicht.

Dichteinsatz für Rohbauteil

ESH Basic MBK SR1

Artikel-Nr.: 3030473652, GTIN: 4052487241229



- **umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens**

Gas- und wasserdichte Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation für nicht unterkellerte Gebäude. Der Einbau erfolgt in den Grundkörper ESH Basic FUBO EBT SR1.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Lieferumfang:

- 1 Stück Dichteinsatz inkl. 4 Nagelschrauben zur Befestigung am Rohbauteil
- 2 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung

Maße:

- Breite: 135 mm
- Länge: 135 mm
- Höhe: 283 mm

Eigenschaften:

- mit Gasarmatur oder Spartendichtelement zu ergänzen

Werkstoff:

- Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
- Rohr: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Einsparten-Rohbauteil