



## Lexmark CX410 Serie



CX410e/de

### Brillante Farben. Überragende Vielseitigkeit.

Die Farb-Multifunktionslösungen der Lexmark CX410 Serie bieten mehr als PANTONE®Farbabstimmung und schnelle Druck-, Fax-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten. Sie unterstützen optionale Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Sie möchten beidseitig drucken? Entscheiden Sie sich für den CX410de. Sie benötigen höhere Input-Kapazitäten? Holen Sie sich den CX410dte.

### Präsentieren Sie Ihr Logo in beständiger Farbqualität.

Die Lexmark CX410 Serie liefert ausdrucksstarke, gleichbleibende Farbqualität, die die Präsentationsmaterialien und Logofarben Ihres Unternehmens verbessern. Schneller und zuverlässiger denn je.

### Unabhängig Drucken von unterwegs:

Produzieren Sie „in-house“ professionelle Farbdrucke nach Bedarf. Mit 512 MB ausbaubarem Speicher und einem schnellen Dual-Core Prozessor erhalten Sie Geschwindigkeit vereint mit Leistung und Bedienkomfort.



Farbe



Bis zu  
30 S./Min.



10.9 cm  
Touchscreen



Lösungen



**Professionelle Farbabstimmung:** Der Austausch benannter Farben von Lexmark sowie die PANTONE®Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines konsistenten Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.

**Grafiken mit hoher Auflösung:** Mit echter Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi sind Bilder und Grafiken immer gestochen scharf. Darüber hinaus sorgt der Unison™ Toner von Lexmark für gleichbleibende Qualität.

**Superschneller und leiser Druck:** Schnelle Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe plus Ausgabe eines einseitigen Farbdokuments in 11,5 Sekunden.

### Mehr Produktivität. Weniger Probleme.

Drucken Sie alle Aufträge vor Ort, von Filialbeschilderungen bis hin zu Kundenpräsentationen. Mit Features wie dem gut lesbaren Bedienfeld, großem Ausgabefach und vielen Features mehr wird professioneller Druck zum Kinderspiel.

**Zuverlässige Leistung:** Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 6.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

**Unterbrechungsfreie Erledigung umfangreicher Aufträge:** Mit einer Zuführungskapazität von bis zu 1.450 Blatt und optionalen Tonerpatronen mit hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Patronen austauschen.

### **Gut lesbares Farbdisplay mit Ziffernblock:**

Behalten Sie Ihre Druckaufträge immer im Blick auf dem gut lesbaren 10,9-cm-Farb-Touchscreen.

### **Innovativer Toner für bessere Leistung:**

Steigern Sie die Systemleistung mit Unison™ Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

### **Produktive Workflows. Nachhaltiges Design.**

Passen Sie sich veränderten Geschäftsanforderungen schnell an und verlassen Sie sich dabei auf unsere umweltfreundlichen Drucker, die Ihre Workflows effizient erledigen.

**Produktivere Mitarbeiter:** Dank Gigabit Ethernet-Netzwerkunterstützung als Standard beschleunigt unser System Netzwerkaufträge und hilft Ihrem Team, produktiv zu bleiben.

### **Sicherheit für das gesamte Unternehmen:**

Ab sofort können Sie die Nutzung nach Mitarbeiter authentifizieren, autorisieren und überwachen. Und Sie schützen gleichzeitig vertrauliche Daten durch Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle.

### **Schont Ressourcen und die Umwelt:**

Eine sofort betriebsbereite Fixierstation, integrierter beidseitiger Druck sowie der neue geräuscharme Modus, Ruhezustands- und Eco-Modus reduzieren die Geräuschentwicklung und sparen Zeit und Energie.


**Jederzeit und überall drucken\*:** Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs.




\*Weitere Informationen zu mobilen Lösungen von Lexmark finden Sie unter [lexmark.com/mobile](https://www.lexmark.com/mobile)

# Spezifikationen CX410 Serie


 Standard  
 Optional



Drehbarer  
Unterschrank



Verstellbare Druckerbasis



- 10,9-cm-Touchscreen
- 250-Blatt-Zuführung
- Manuelle Einzelblattzuführung
- 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug
- 550-Blatt-Zuführung

Produktspezifikationen	Lexmark CX410e	Lexmark CX410de	Lexmark CX410dte
<b>Drucken</b>			
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)		
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu <sup>3</sup>	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 10,5 Sekunden / Farbe: 11,5 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität		
Speicher / Prozessor	Standard: 512 MB / Maximal: 2.560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	Nicht verfügbar		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>1</sup>	800 - 6.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>5</sup>	75.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
<b>Kopieren</b>			
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu <sup>3</sup>	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute		
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 10,8 Sekunden / Farbe: 11,6 Sekunden		
<b>Scannen</b>			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik)		
Scan-Geschwindigkeit Duplex (DIN A4): Bis zu	Schwarz: 13 Seiten/Minute / Farbe: 13 Seiten/Minute	Schwarz: 13 Seiten/Minute / Farbe: 13 Seiten/Minute	Schwarz: 13 Seiten/Minute / Farbe: 13 Seiten/Minute
Scan-Geschwindigkeit (DIN A4): Bis zu	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute
<b>Faxen</b>			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps		
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>2</sup></b>			
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) <sup>1</sup>	Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 1.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 2.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 3.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 4.000 Seiten		
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu <sup>4</sup>	40.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	40.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>1</sup>	Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Schwarz und Farbe (CMYK) für 1.400 Seiten		
<b>Papierhandhabung</b>			
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Manuelle Einzelblattzuführung	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, Manuelle Einzelblattzuführung	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug, 150-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, Manuelle Einzelblattzuführung
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug		550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250 + 1 Blatt / Maximal: 1.450 + 1 Blatt		Standard: 900 + 1 Blatt / Maximal: 1.450 + 1 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt		
Unterstützte Medien	Karton, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch)		Karton, Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch)
Unterstützte Medienformate	DIN A4, DIN A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio		Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, DIN A6
<b>Allgemeine Angaben<sup>6</sup></b>			
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A)		
Optionale Netzwerkanschlüsse	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN		
Geräuschemission	Drucken: 49 dB(A) / Kopieren: 50 dB(A) / Scannen: 50 dB(A)		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.896 Meter		
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	470 x 444 x 558 mm / 27,39 kg		600,3 x 444 x 558 mm / 31,6 kg

<sup>1</sup>Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund anderer Faktoren wie Geschwindigkeit des Druckwerks, Papierformat und Einzugsrichtung, Tonerdeckung, verwendete Papierzuführung, Anteil Schwarzdruck und Komplexität des zu druckenden Dokumentes abweichen. <sup>5</sup>Maximales monatliches Druckvolumen<sup>1</sup> wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>6</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>7</sup>„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.