

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 110 kg, avec bandage TPE,
diamètre 100 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 104 x 80 mm

Numéro d'article: 159273



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette pivotante

- force 110 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 100 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | palier de pivotement | circuit de billes, deux rangées |
| kit | non | frein | sans |
| modèle | roulette pivotante | pare-fils | non |
| charge | 110 kg | hauteur totale | 128 mm |
| pneumatique | TPE | propriété surface de | ménage le sol |

| | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| | | roulement |
| Ø de roue | 100 mm | longueur de plaque 104 mm |
| matériau de jante | plastique | largeur de plaque 80 mm |
| roulement | roulement à rouleaux | distance trou de vis 84x64/76x56 mm |
| élément de fixation | panneau | surface de boîtier galvanisé, chromaté |
| conducteur d'électricité | non | Poids 0,6 kg |
| matériau de boîtier | acier | |