

BS-ROLLEN

roulette pivotante ESD

force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 160 x 40 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



BS ROLLEN®



Numéro d'article: 209061

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante ESD

- force 135 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 160 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	195 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	58 mm
charge	135 kg	trou de moyeu	20 mm

pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	40 mm
Ø de roue	160 mm	portée	11 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	antistatique
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	135 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	oui	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	sans	Poids	2,1 kg

Accessoires

209076



roue, force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 160 x 40 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés