

## fixation au mur

taille de tube 3/4"

Numéro d'article: 351741



## Raccord tubulaire

### Fixation au mur

fixation au mur


- en fonte galvanisé à chaud
- diamètre du tube 26,9 mm
- taille de tube 3/4"
- certification TÜV

## Détails techniques




équipement de sécurité	rambardes	matériau	fonte
élément de terminaison	fixation au mur	surface	galvanisé à chaud
pivotant	non	certification	certification TÜV
taille de tube	3/4"	Poids	0,33 kg
diamètre de tube	26,9 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

150172



clôture mobile, hauteur x longueur 1200 x 3000 mm, grosseur de la maille 290 x 100 mm, en acier galvanisé à chaud

400594		arceau de protection, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 1000 x 1500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm