

Toyota transpalette BT Lifter Silent

force 2300 kg, avec hydraulique Quick-Lift, fourche longueur x largeur 1150 x 156 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 60 x 175 mm, galets de fourche tandem avec bandage Powerthan, largeur x Ø 75 x 85 mm

Numéro d'article: 524022



TOYOTA
MATERIAL HANDLING



Toyota Transpalette manuel Silent-Lifter BT BT Lifter Silent

Force 2300 kg

transpalette

- force 2300 kg
- avec hydraulique Quick-Lift
- fourche longueur x largeur 1150 x 156 mm
- largeur de portée 520 mm
- fourches avec amortisseurs en caoutchouc insonorisants
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 60 x 175 mm
- galets de fourche tandem avec bandage Powerthan, largeur x Ø 75 x 85 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en orange
- cadre en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide




- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- descente automatique réglable
- longueur 1515 mm
- poids 65 kg





Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	largeur des roulettes pivotantes	60 mm
type de chariot de levage	transpalette	longueur	1515 mm
charge	2300 kg	braquage	180 °
longueur de fourche	1150 mm	équipement fourche	amortisseur caoutchouc
largeur dents de fourche	156 mm	Fonction de levage	hydraulique Quick-Lift
largeur de portée	520 mm	course rapide	oui
commande de levage	manuel/hydraulique	fonction d'abaissement	descente automatique réglable
commande du mécanisme de rouleme	manuel	timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	85 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	200 mm	surface de cadre	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc plein	couleur de cadre	noir
matériau galets de fourche	Powerthan	surface de fourches	finition peinture époxy
galets de fourche	tandem	couleur des fourches	orange
Diamètre de galets de fourche	85 mm	couleur du timon	noir
Largeur de galet de fourche	75 mm	Poids	65 kg
diamètre des roulettes pivotante	175 mm		

Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein