


L 1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
1	911.3915	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M5	1	34	911.3968	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1	71	911.1446	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30	1
2	911.3916	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6	1	35	911.3969	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1	72	911.1447	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T40	1
3	911.3917	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8	1	36	911.3970	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1	73	911.1482	1/4" Bit-Stecknuss, PH0	1
4	917.3901	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9	1	37	917.3921	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M4	1	74	911.1415	1/4" Bit-Stecknuss, PH1	1
5	911.3920	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10	1	38	917.3922	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M5	1	75	911.1418	1/4" Bit-Stecknuss, PH2	1
6	917.3903	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12	1	39	917.3923	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M6	1	76	911.1418	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm	1
7	911.3934	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T8	1	40	917.3924	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M7	1	77	911.1419	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm	1
8	911.3887	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T10	1	41	917.3925	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M8	1	78	917.1421	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5 mm	1
9	911.3869	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15	1	42	917.3926	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M9	1	79	911.1701	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS10	1
10	911.3870	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20	1	43	917.3927	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M10	1	80	911.1702	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15	1
11	911.3871	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25	1	44	917.3928	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M12	1	81	911.1703	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS20	1
12	911.3872	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27	1	45	911.3863	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1	82	911.1704	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS25	1
13	911.3873	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30	1	46	911.3864	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1	83	911.1705	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27	1
14	911.3874	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	47	911.3865	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1	84	911.1706	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS30	1
15	911.3885	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45	1	48	911.3866	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1	85	911.1707	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40	1
16	911.3884	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50	1	49	911.3867	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1	86	911.1461	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8	1
17	911.3888	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T55	1	50	911.3868	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1	87	911.1462	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1
18	911.3889	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T60	1	51	917.3969	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9 mm	1	88	911.1463	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15	1
19	911.3875	3/8" Bit-Stecknuss, PH1	1	52	917.3857	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm	1	89	911.1464	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20	1
20	911.3876	3/8" Bit-Stecknuss, PH2	1	53	911.3862	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12 mm	1	90	911.1465	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25	1
21	911.3877	3/8" Bit-Stecknuss, PH3	1	54	911.3878	3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm	1	91	911.1466	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1
22	911.3881	3/8" Bit-Stecknuss, PZ1	1	55	911.3943	3/8" Bit-Schlitz-Stecknuss 6 mm	1	92	911.1467	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1
23	911.3882	3/8" Bit-Stecknuss, PZ2	1	56	911.3944	3/8" Bit-Schlitz-Stecknuss 7 mm	1	93	911.1468	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1
24	911.3883	3/8" Bit-Stecknuss, PZ3	1	57	911.3944	3/8" Bit-Schlitz-Stecknuss 7 mm	1	94	911.1483	1/4" Bit-Stecknuss, PZ0	1
25	917.3929	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8	1	58	911.1436	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1	95	911.1401	1/4" Bit-Stecknuss, PZ1	1
26	911.3960	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1	59	911.1437	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1	96	911.1402	1/4" Bit-Stecknuss, PZ2	1
27	911.3961	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15	1	60	911.1438	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1	97	917.3806	3/8" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1
28	911.3962	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20	1	61	911.1439	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1	98	917.3807	3/8" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1
29	911.3963	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25	1	62	911.1440	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1	99	917.3808	3/8" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1
30	911.3964	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1	63	911.1441	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1				
31	911.3965	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1	64	917.1452	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm	1				
32	911.3966	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	65	911.1448	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8	1				
33	911.3967	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1	66	911.1442	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10	1				
				67	911.1443	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15	1				
				68	911.1444	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20	1				
				69	911.1445	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25	1				
				70	911.1449	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27	1				



Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit
100	917.3809	3/8" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1	140	917.3841	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 21 mm	1	180	911.4340	3/8" Torx-E-Stecknuss, E6	1
101	917.3810	3/8" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	141	917.3842	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 22 mm	1	181	911.4341	3/8" Torx-E-Stecknuss, E7	1
102	917.3811	3/8" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	142	917.3833	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm	1	182	911.4342	3/8" Torx-E-Stecknuss, E8	1
103	917.3812	3/8" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	143	917.3832	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm	1	183	911.4318	3/8" Torx-E-Stecknuss, E10	1
104	917.3813	3/8" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	144	917.3831	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm	1	184	911.4319	3/8" Torx-E-Stecknuss, E11	1
105	917.3814	3/8" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	145	917.3830	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm	1	185	911.4320	3/8" Torx-E-Stecknuss, E12	1
106	917.3815	3/8" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	146	917.3829	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm	1	186	911.4321	3/8" Torx-E-Stecknuss, E14	1
107	917.3816	3/8" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	147	917.3828	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm	1	187	911.4343	3/8" Torx-E-Stecknuss, E16	1
108	917.3817	3/8" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	148	917.4807	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm	1	188	911.3805	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm	1
109	917.3818	3/8" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	149	917.4806	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm	1	189	911.3823	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm	1
110	917.3819	3/8" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	150	911.4396	3/8" T x -E-Stecknuss, E16, lang	1	190	911.3804	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm	1
111	917.3820	3/8" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	151	911.4384	3/8" T x -E-Stecknuss, E4, lang	1	191	911.3999	3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss für BMW mit Gelenk, 14 mm	1
112	917.3821	3/8" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	152	911.4385	3/8" T x -E-Stecknuss, E5, lang	1	192	911.3850	3/8" Kardangeelenk	1
113	917.3822	3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1	153	911.4386	3/8" T x -E-Stecknuss, E6, lang	1	193	911.3897	3/8" Reduzieradapter, 3/8" F x 1/4" M	1
114	911.0101	1/4" Stecknuss mit Magnet	1	154	911.4387	3/8" T x -E-Stecknuss, E7, lang	1	194	517.1126	T-Griff Gelenkantriebschlüssel, x L, 3/8"	1
115	911.4313	1/4" Torx-E-Stecknuss, E4	1	155	911.4388	3/8" T x -E-Stecknuss, E8, lang	1	195	911.3801	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm	1
116	911.4314	1/4" Torx-E-Stecknuss, E5	1	156	911.4390	3/8" T x -E-Stecknuss, E10, lang	1	196	911.3802	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm	1
117	911.4315	1/4" Torx-E-Stecknuss, E6	1	157	911.4391	3/8" T x -E-Stecknuss, E11, lang	1	197	911.1424	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm	1
118	911.4316	1/4" Torx-E-Stecknuss, E7	1	158	911.4392	3/8" T x -E-Stecknuss, E12, lang	1	198	911.1423	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50 mm	1
119	911.4317	1/4" Torx-E-Stecknuss, E8	1	159	911.4394	3/8" T x -E-Stecknuss, E14, lang	1	199	911.1450	1/4" Kardangeelenk	1
120	911.4332	1/4" Torx-E-Stecknuss, E10	1	160	917.1528	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5,5 mm	1	200	911.3803	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 250 mm	1
121	917.1404	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4 mm	1	161	917.1426	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm	1	201	911.1451	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 150 mm	1
122	917.14045	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm	1	162	917.1427	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm	1	202	911.3852	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 45 mm	1
123	917.1405	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5 mm	1	163	917.1428	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm	1	203	917.3939	3/8" Gelenk-Steckgriff	1
124	917.14055	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm	1	164	917.1429	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm	1	204	914.1410	1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
125	917.1406	1/4" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1	165	917.1430	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm	1	205	914.3810	3/8" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
126	917.1407	1/4" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1	166	917.1431	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm	1	206	911.3826	3/8" Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2" F x 3/8" M	1
127	917.1408	1/4" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1	167	917.1432	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm	1	207	920.1490	1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
128	917.1409	1/4" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1	168	917.1433	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm	1	208	914.1420	1/4" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
129	917.1410	1/4" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	169	917.1527	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm	1	209	914.1405	1/4" MODIFI x Mini-T-Griff-Schwenkopf-Knarre, 72 Zahn	1
130	917.1411	1/4" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	170	917.1528	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4,5 mm	1	210	920.3890	3/8" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
131	917.1412	1/4" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	171	917.1525	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm	1	211	914.3820	3/8" SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
132	917.1413	1/4" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	172	917.2401	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E4	1	212	516.1428	1/2" + 3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant	1
133	917.3834	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 14 mm	1	173	917.2402	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E5	1	213	516.1432	1/2" ERGOTORQUE® precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 20-100 Nm	1
134	917.3835	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 15 mm	1	174	917.2403	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E6	1				
135	917.3836	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 16 mm	1	175	917.2404	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E7	1				
136	917.3837	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 17 mm	1	176	917.2405	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E8	1				
137	917.3838	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 18 mm	1	177	917.2406	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E10	1				
138	917.3839	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 19 mm	1	178	911.4338	3/8" Torx-E-Stecknuss, E4	1				
139	917.3840	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 20 mm	1	179	911.4339	3/8" Torx-E-Stecknuss, E5	1				