

# Feuille de données du produit



Article N°: 22501 Rouleur de palettes

Equipements de manutention



Châssis en acier plat avec longerons en tube carré, revêtement époxy bleu RAL 5007. Sans cornières d'angle. Les longerons étant positionnés 20 mm en-dessous du châssis, les palettes peuvent être transportées en toute sécurité. Rouleur de palettes pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. \*Aucunes des options telles que rehausse, dossier de poussée, dossier de poussée amovible et timon et attache ne sont livrables pour le rouleur de palettes charge légère.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1230
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	820
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	216
<b>Longueur totale (mm)</b>	1240
<b>Largeur totale (mm)</b>	830
<b>Hauteur totale (mm)</b>	238
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	160 x 40
<b>Configuration</b>	pour palettes euro
<b>Poids (kg)</b>	29
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976495002