

Termékinformációk

03 06 160

Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett



Általános

Cikkszám	03 06 160
EAN	4003773021902
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	228 g
Méret	160 x 54 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



