

Información sobre productos

13 46 165

Pelacables multifuncional

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Multifuncional - cortar y pelar con un solo alicate
- Para pelar rápidamente cables redondos aislados y cables para recintos húmedos (p. ej. cable NYM)
- Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en forma de ángulo parafundas de cables
- Pelado de cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de corte circular con límite de profundidad
- Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²
- Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos pequeños
- Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste
- 30 % menos de peso que otros alicates convencionales
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	13 46 165
EAN	4003773079699
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	190 g
Dimensiones	165 x 57 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Valores de pelado (diámetro)	8 – 13 mm
Valores de pelado milímetros cuadrados	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

