

Termékinformációk

88 02 250 T

KNIPEX Alligator®

Vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976





- Rögzítőszemes fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Karcsú, kétszínű többkomponensű markolatborításokkal, gallér nélkül a legjobb kezelhetőség és egyszerű szállítás érdekében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robosztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános	
Cikkszám	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	370 g
Méret	250 x 55 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők	
beállító helyzet	9
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Önműködő szorítás csöveknél és anyáknál: nincs megcsúszás a munkadarabon; a teljes működőtérő a munkadarabok forgatására használható; nem szükséges erősen összenyomni a fogószárat, így kisebb erőfelfejtés kell

