

Broszura informacyjna

97 52 14

Szczypce do zagniatania

Krótka konstrukcja



- Dostępny dodatkowo: pozycjoner do końcówek nasuwanych nieizolowanych
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Łatwe w obsłudze dzięki główce wygiętej pod kątem 20 stopni, niewielkiej wadze i rozmiarom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 52 14
EAN	4003773026808
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	387 g
Wymiary	195 x 77 x 22 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,1 — 1,5 mm ²
Liczba gniazd	4
AWG	26 — 16

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

