

fetra rouleur de palettes

force 750 kg, plateau longueur x largeur 810 x 610 mm, hauteur de charge 280 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulette pivotante avec frein



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 119008



fetra Cadre roulant pour palettes

Force 750 kg

rouleur de palettes






- force 750 kg
- plateau longueur x largeur 810 x 610 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulette pivotante avec frein
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3

- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| appareil de manutention | châssis roulant | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de rouleur | rouleur de palettes | Diamètre de roue | 160 mm |
| charge | 750 kg | équipement roue | roulette pivotante avec frein |
| hauteur de charge | 280 mm | hauteur | 280 mm |
| longueur de plateau | 810 mm | matériau | acier |
| largeur de plateau | 610 mm | surface | finition peinture époxy |
| Structure de la plateforme | ouvert | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| équipement plateau | 4 coins de gerbage comme aide de rehausse | norme | EN 1757-3 (frein) |
| barre directrice | non | garantie | 10 années |
| pneumatique | TPE | Poids | 30 kg |
| roulement | roulement rainuré à billes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 119048 |  | Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 810 x 610 mm, hauteur 140 mm |
| 119052 |  | Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 810 x 610 mm, hauteur 270 mm |
| 119056 |  | Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 810 x 610 mm, hauteur 370 mm |
| 158754 |  | Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158755 |  | Timon et couplage pour cadre roulant pour palettes, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |