

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 3 m x 600 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 132872



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 600 mm
- breedte 680 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	800 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	225 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	600 mm	gewicht	90,4 kg
breedte	680 mm		

Gerelateerde Producten

133015		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm
133172		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm
133332		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en vering
133456		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135462		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508098		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508104		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508111		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508117		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508124		steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw