

Hymer trapladder SC 40 4024

trap beide zijden, 2 x 8 treden (incl. bordes), standhoogte 1,34 m, balklengte 2,02 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 147631



HYMER



Hymer Ladder met treden SC 40 4024

Aan beide zijden te bestijgen

trapladder

- trap beide zijden
- 2 x 8 treden (incl. bordes)
- standhoogte 1,34 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,02 m
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip ladderschoenen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 8,8 kg
- veiligheidsinstructie: op de bovenste trede (scharnietrede) mag niet worden gestaan!



- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	2,02 m	ladder uitvoering	tweedelig
hoogte sokkel	1,34 m	opbergbak	nee
standhoogte	1,34 m	versteving	hoekverstevingen bij de onderste trede
	3,34 m	oppervlak steel	geëloxeerd
werkhoogte	2,84 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 8	onderbouw	antislip ladderschoenen
diepte trede	80 mm	veiligheidsaanwijzing ladders	op de bovenste trede (scharnietrede) mag niet worden gestaan!
hoogte	1840 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte		garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	8,8 kg
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar		

Gerelateerde Producten

224582



antistatische band, voor ladder