

Hymer inhang-schuifladder

balklengte 2,23 m, voor verticale hoogte tot 2,03 - 2,96 m, 2 x 8 sporten met profiel, met 2 inhanghaak voor buisdiameter 60 mm

Artikelnummer: 147674



Hymer Inhang-schuifladder

inhang-schuifladder

- balklengte 2,23 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,52 m
- voor verticale hoogte tot 2,03 - 2,96 m
- 2 x 8 sporten met profiel
- sporten diepte 45 mm
- met 2 inhanghaak voor buisdiameter 60 mm
- breedte 550 mm
- gewicht 18,2 kg
- 10 jaar garantie




Technische details

stijgtechniek stelling-inhangladder





breedte 550 mm

laddertype	inhang-schuifladder	inhanghaken aantal	2 stuks
gebruik	eenzijdig	voor buisdiameter	60 mm
lengte paal	2,23-3,22 m	ladder functie	per 250 mm in hoogte verstelbaar
standhoogte		veiligheidsuitrusting ladder	leuning aan beide zijden (uittrekbaar)
		ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	3,52-4,45 m	in-/uitklapbaar	nee
voor verticale hoogte tot	2,03-2,96 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 8	garantie	10 jaar
type trede/sport	sporten met profiel	gewicht	18,2 kg
diepte sport	45 mm		

Gerelateerde Producten

147614		ophanging, voor ladder met inhanghaak
--------	---	---------------------------------------

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart