

Rollcart houten zakkensteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 370 x 140 mm,
onderstel met kunstharslak in natuur,
wielen met lucht-banden op
kunststof-velg

Artikelnummer: 158351



Rollcart Houten zakkenwagen verhoogde stabiliteit door hoge stalen fittingen

houten zakkensteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 370 x 140 mm
- onderstel met kunstharslak in natuur
- hoogte x breedte 1150 x 620 mm
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	zakkensteekwagen	wiellager	wiellager
draagvermogen	250 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	370 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	140 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal	hout, staal	hoogte	1150 mm
oppervlak	voorzien van kunstharslak	breedte	620 mm
kleur	natuur	diepte	540 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	15,5 kg

trapslede nee

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar