


## Rhewa cijferweegschaal 900 937C/15

platform van RVS, breedte x diepte  
280 x 220 mm, weegbereik van 0 tot  
15 kg, afleesbaarheid in 0,5 g  
stappen

Artikelnummer: 159172



## Rhewa Telweegschaal 900 937C/15

### voor niet-ijkplichtige wegingen

Rhewa cijferweegschaal 900 937C/15

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 280 x 220 mm
- weegbereik van 0 tot 15 kg
- afleesbaarheid in 0,5 g stappen
- insteltijd van 1 tot 2 seconden
- met de functies tarreren, aantal stuks, optellen, tolerantiebereik, auto-off
- 3 LC-displays
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- accuaandrijving
- hoogte x breedte x diepte 130 x 320 x 290 mm




## Technische details

type weegschaal cijferweegschaal

weegschaal uitrusting 3 LC-displays

ijkbaar	nee	hoogte	130 mm
materiaal platform	RVS	breedte	320 mm
platformbreedte	280 mm	diepte	290 mm
platformdiepte	220 mm	telfunctie	ja
weegbereik	0-15 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	0,5 g	opstelling	tafel
insteltijd	1-2 s	WEEE-registratienummer	DE12995516
weegschaa functies	tarreren, aantal stuks, optellen, tolerantiebereik, auto-off	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	merk volgens EAR-registers	Rhewa
spanningsverzorging	accuaandrijving	gewicht	4 kg
oplaadtijd accu	20 h		

### Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd