

## Cemo GVK-opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume  
210 l, hoogte x breedte x diepte 400  
x 850 x 850 mm

Artikelnummer: 201335



## Cemo Opvangbak van GFK

voor 200-liter-vaten

GVK-opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 400 x 850 x 850 mm
- zonder rooster
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	breedte	850 mm
type opvangbak	GVK-opvangbak	diepte	850 mm
opslagplaats	onderdak	materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)
opvangvolume	210 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	1 x 200 liter vat	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	400 mm	gewicht	13 kg

## Gerelateerde Producten

201389		rand voor aftapstelling
722286		pootonderstel voor opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, symbool/tekst: bijtende stoffen, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm