

Conische bak

hoogte x lengte x breedte 330 x 640 x 430 mm, inhoud 60 l, van polyethyleen, in naturel wit



Artikelnummer: 208995

Conische bak

Conische bak



- hoogte x lengte x breedte 330 x 640 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 325 x 550 x 385 mm
- inhoud 60 l
- van polyethyleen
- in naturel wit
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- uitgerust met stabiele rand
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	Stapelbak	nestbaar	ja
euronorm	nee	vouwbaar	nee
inhoud	60 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	330 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenhoogte	325 mm	bak uitrusting	stabiele rand
lengte	640 mm	plafond	nee
binnenlengte	550 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja

breedte	430 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenbreedte	385 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
vorm	conisch	draaginstallatie	draaggrepen
materiaal	polyethyleen	kleur	natuurlijk wit
recyclebaar	ja	gewicht	2,2 kg
stapelbaar	nee		

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag