

Hymer marchepied pliant

estrade hauteur x largeur x
profondeur 420 x 400 x 300 mm, 2 à
profilés antidérapants (estrade incl.),
plateforme en fonte

Numéro d'article: 219684



HYMER



Hymer Marchepied pliant

marchepied pliant






- estrade hauteur x largeur x profondeur 420 x 400 x 300 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 1,92 m
- 2 à profilés antidérapants (estrade incl.)
- profondeur des marches 80 mm
- connexion marches/lisse soudé
- pliables pour un gain de place
- application sûre grâce à entretoise rigide contre un pliage involontaire
- plateforme en fonte
- poids 4 kg
- selon DIN EN 14183

Détails techniques

technique de montée	marchepied pliant	roulant	non
matériau de plateforme	fonte	largeur d'estrade	400 mm

hauteur d'estrade	420 mm	profondeur d'estrade	300 mm
utilisation	à un côté	Pour escalier	non
nombre de marches	2	connexion d'échelons/de longeron	soudé
type de marche/d'échelon	à profilés antidérapants	équipement de sécurité échelle	entretoise rigide contre un pliage involontaire
hauteur de travail	1,92 m	bac	non
rabattable	oui	norme	DIN EN 14183
fonction rabattable	pliables pour un gain de place	Poids	4 kg
profondeur des marches	80 mm		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir