

Kappes gereedschapswagen ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1260 x 700 x 700 mm, 4 systeemwanden buiten, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 222914



Kappes Tool-Tower gereedschapscenter ToolTower® RasterPlan®

de praktische hulp bij gereedschap

gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 1260 x 700 x 700 mm
- 4 systeemwanden buiten
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- constructie van staal
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

transporttoestel	transportwagen	verrijdbaar	ja
type wagen	gereedschapswagen	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

hoogte	1260 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	700 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
diepte	700 mm	kleur romp	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
materiaal	staal	oppervlak romp	kunststof coating
kast uitrusting	geperforeerde platen	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
incl. gereedschap	nee	oppervlak front	kunststof coating
geperforeerde platen buiten aant	4 stuks	gewicht	71,6 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		infoframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend