

hofs krattenstelling - aanbouwweld



hoogte x breedte x diepte 1750 x 510 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 228292

hofs Drankenkrat rek

Aanbouwweld

krattenstelling - aanbouwweld

- geschikt voor ruimtebesparende opslag van kratten, ook voor dagelijks, zwaar gebruik op bv. de drankafdeling bij de inname van statiegeldflessen, in kantoren en productiebedrijven, maar ook ideaal voor thuis in voorraadruimtes of kelders
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 510 x 335 mm
- voor minstens 3 bakken
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 500 x 300 mm
- 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten
- legborden kunnen dankzij het raster altijd naar wens worden versteld
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| meubeltype | stelling | vakdiepte | 300 mm |
| stellingtype | krattenstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | legbord-/niveautype | traversen |
| stellingveld | aanbouwweld | legborden / niveaus in hoogte ve | ja |
| geschikt voor (branches) | drankafdelingen, productiebedrijven, kantoren, thuis, kelders, voorraadruimtes | oppervlak standaard | kunststof coating |
| materiaal | staal | oppervlak traversen | kunststof coating |
| hoogte | 1750 mm | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 510 mm | kleur traversen | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 335 mm | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| capaciteit | minstens 3 bakken | levering | gedemonteerd |
| vaklast | 100 kg | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | gewicht | 8,414 kg |
| vakbreedte | 500 mm | | |

Gerelateerde Producten

228429



vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag