

Scangrip werklamp met verwisselbare lampkop MULTILIGHT CONNECT FLOOD

Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu

Artikelnummer: 254540

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



werklamp met verwisselbare lampkop

- hoogte x lengte x breedte 197 x 145 x 116 mm
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse F
- met beugel, haak en magneet
- brandduur 6,5 - 13 h
- straalhoek 110 °
- in 2 trappen dimbaar
- verstelbaar in een hoek van 120°
- met werkt op elektriciteitsnet/accu
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	beugel, haak, magneet
type lamp	werklamp met verwisselbare lampkop	lampkop uitvoering	verstelbaar in een hoek van 120°

type lamp	COB-led	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
energie-efficiëntieklasse	F	lengte	145 mm
brandduur	6,5-13 h	hoogte	197 mm
lichtstroom	750-1500	breedte	116 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	110 °	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
spanningsverzorging	werkt op elektriciteitsnet/accu	garantie	3 jaar
accutype	METABO/CAS	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	5,2 Ah	gewicht	0,12 kg

Gerelateerde Producten

254550



stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm