

Scangrip accu-schijnwerper voor in de bouw FLOOD LITE M

behuizing van kunststof, Lampen:
COB-led, met powerbank met USB-
uitgang, 3-in-1 support, straalhoek
120 °, met accu

Artikelnummer: 254557



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



accu-schijnwerper voor in de bouw

- ideaal voor dagelijks gebruik bij zwaar werk
- hoogte x breedte x diepte 163 x 275 x 47 mm
- behuizing van kunststof
- Lampen: COB-led
- met powerbank met USB-uitgang, 3-in-1 support
- branduur 2 - 20 h
- straalhoek 120 °
- Traploos dimbaar
- oplaadtijd 5 h
- display met laadindicator
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	weergave	laadindicator
type lamp	accu-schijnwerper voor in de bouw	lamp uitrusting	powerbank met USB-uitgang, 3-in-1 support
geschikt voor (gebruik)	dagelijks gebruik bij zwaar werk	lamp functie	Traploos dimbaar
type lamp	COB-led	materiaal behuizing	kunststof
brandduur	2-20 h	hoogte	163 mm
lichtstroom	200-2000	breedte	275 mm
dimbaar	ja	diepte	47 mm
afstraalhoek	120 °	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
spanningsverzorging	accu	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	5 Ah	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
oplaadtijd	5 h	gewicht	1,7 kg
kabellengte	1 m		