

## vouwtrapje

### Little Jumbo

bordes hoogte x breedte x diepte  
1150 x 360 x 230 mm, trap eenzijdig,  
5 trede(n) met traanplaatprofiel  
(incl. bordes), van aluminium, veilig  
in gebruik door veiligheidsbeugel

Artikelnummer: 331697



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



## Vouwtrapje Little Jumbo

vouwtrapje



- bordes hoogte x breedte x diepte 1150 x 360 x 230 mm
- trap eenzijdig
- 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 360 x 230 mm
- van aluminium
- met bak en emmerhaak
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- veiligheidsbeugel 710 mm hoog
- geribbelde, antislip kunststof schoenen
- gewicht 15 kg
- conform EN 14183
- 5 jaar garantie

## Technische details




stijgtechniek	vouwtrapje	breedte treden	360 mm
materiaal	aluminium	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
gebruik	eenzijdig	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel

hoogte sokkel	1150 mm	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	360 mm	hoogte veiligheidsbeugel	710 mm
diepte sokkel	230 mm	opbergbak	ja
treden aantal	5	onderbouw	geribbelde, antislip kunststof schoenen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	EN 14183
in-/uitklapbaar	ja	garantie	5 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	15 kg
diepte trede	230 mm		

## Gerelateerde Producten

243745		laddervoeten, voor vouwtrapje, voor van voren, van kunststof in zwart
243747		laddervoeten, voor vouwtrapje, voor achter, van kunststof in zwart

## Dit past ook bij ...

524130		jaloeziedeurkast, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 430 mm, 5 ordnerhoogten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
526691		dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
531194		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, laadvlak lengte x breedte 735 x 475 mm, platform van staal met rubber laag, opbouw 1 kopwand (open), duwbeugel in-/uitklapbaar, onderstel met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, met massief rubber-banden