

Rollcart chariot caisse

force 1500 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse aucune rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 404915

Rollcart Remorque à timon manuel

Force 1500 kg



chariot caisse

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm
- hauteur de charge 500 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse aucune rehausse
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
type de chariot	chariot caisse	surface de plateforme	antidérapant
charge	1500 kg	exécution de plateforme	imperméable
rehausse	aucune rehausse	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	2000 mm	nombre/type de roulettes	4 roues
largeur de plateau	1000 mm	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur de charge	500 mm	roulement	roulement à billes
matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	500 mm	type de frein	frein automatique
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	fonction frein	agit sur les roues avant
barre directrice	oui	surface de châssis	finition peinture époxy
timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	couleur	bleu gentiane // RAL5010
poignée de sécurité	oui	garantie	5 années
norme européenne	non	Poids	151 kg

Accessoires

203332		oeillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203333		attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

529663		<p>protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm</p>
670524		<p>sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange</p>