

## Rollcart kratwagen

draagvermogen 1500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 1000 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw geen opbouwconstructies,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met  
massief rubber-banden



Artikelnummer: 404915

## Rollcart Handtrekwagen

### Draagvermogen 1500 kg

kratwagen

- draagvermogen 1500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- laadhoogte 500 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw geen opbouwconstructies
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schaarwissel met valbeveiliging
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	kratwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	1500 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	geen opbouwconstructies	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	2000 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
breedte laadvlak	1000 mm	banden	massief rubber
laadhoogte	500 mm	wiellager	kogellager
materiaal	staal	wielstand	rechthoekig
hoogte	500 mm	type rem	automatische rem
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	rem functie	werkt op de voorwielen
stuurstang	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dissel	schaardissel met valbeveiliging	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
veiligheidsgreep	ja	garantie	5 jaar
euronorm	nee	gewicht	151 kg

## Gerelateerde Producten

203332		trekoog voor handtrekwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203333		trekhaak, met bout, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149422		tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210710		hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

670524



sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje