

hofe

RVS stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 435 mm, vaklast 200 kg, 6 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 532456



hofe RVS inhaakstelling

Basisstelling

RVS stelling - grondveld

- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 435 mm
- veldlast 2500 kg
- vaklast 200 kg





- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 6 niveaus met RVS legbord
- C-vormige langsdragers met 3-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren voor lengteversteving en gegolfde verbindingsplaten in de diepterichting
- constructie van RVS
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1000 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	400 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren, verbindingsplaten in de diepterichting	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1060 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
diepte	435 mm	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	2500 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	40,6 kg

Gerelateerde Producten

532457		RVS stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 435 mm, vaklast 200 kg, 6 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
532467		RVS legbord voor RVS stelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten