


## hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 858798



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Traversenstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem



- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details


















|                               |                        |                                  |                                                           |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| meubeltype                    | stelling               | gebruik                          | tweezijdig                                                |
| stellingtype                  | magazijnstelling       | legbord-/niveautype              | Stalen bodem                                              |
| stellingsysteem               | kliksysteem            | oppervlak legbord                | verzinkt                                                  |
| stellingveld                  | aanbouwveld            | oppervlak standaard              | verzinkt                                                  |
| geschikt voor (branches)      | magazijn en werkplaats | oppervlak traversen              | verzinkt                                                  |
| materiaal                     | staal                  | opstelhoek uitrichting           | recht                                                     |
| hoogte                        | 2000 mm                | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren // lengteprofielen                       |
| breedte                       | 1010 mm                | staander uitrusting              | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde             |
| diepte                        | 535 mm                 | inhoud levering                  | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| vaklast                       | 140 kg                 | kleur uitvoering                 | verzinkt                                                  |
| veldlast                      | 1200 kg                | levering                         | gedemonteerd                                              |
| legborden / schappen aantal   | 5 stuks                | certificering                    | RAL-keurmerk                                              |
| vakbreedte                    | 1000 mm                | garantie                         | 5 jaar                                                    |
| vakdiepte                     | 500 mm                 | gewicht                          | 30,4 kg                                                   |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                  |                                  |                                                           |


## Gerelateerde Producten

100735




bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1000 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150122 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 150123 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                                                |
| 585979 |    | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 140 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                |
| 589459 |    | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand                                                                                                                                                                                                                       |
| 589696 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand                                                                                                                                                                                                                  |
| 589776 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm                                                                                                                                                                                                      |
| 597741 |    | vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                               |
| 599656 |    | stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                                       |
| 599714 |   | stortgoedbak, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                                         |
| 599747 |  | verdeelschot, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                                                                                         |
| 858867 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 859644 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag                                       |
| 859713 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                                                                                                                                                             |
| 868747 |  | schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                      |
| 870148 |  | opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                                                                                                                                                   |
| 870487 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                                                   |                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 870647 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dit past ook bij ...

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder                                                                                                                                                                                                                                        |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten                                                                                                                                                                                                            |
| 862489 |  | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |