

Serie »FUTURA«



Eingangsdruck	0,4 - 16 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Dichtmaterial	NBR
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Rückschlagventil


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Durchfluss l/min
156654	FU 9401	G 1/4	1	1250
156655	FU 9402	G 3/8	1	1250

Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100038	H 850	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039	WK 100	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040	KP 100	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
135851	WK 101-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852	WK 101-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8



1. Durchflussdiagramm



2. Durchflussdiagramm



Symbole

