

LUCTRA

La manière dont la lumière est utilisée va évoluer de manière significative. En plus des avantages fonctionnels d'un éclairage parfait et de la perception émotionnelle de l'atmosphère lumineuse, la troisième dimension de l'effet lumineux se précise : le soutien ciblé du rythme biologique par la lumière artificielle. La bonne lumière au bon moment favorise le bien-être et la productivité.

LUCTRA®, au vu de ce constat, propose des luminaires de travail à LED modernes et utiles dans le quotidien : adaptables individuellement, faciles à utiliser et au design intemporel. LUCTRA® permet à l'utilisateur de choisir la meilleure qualité de lumière possible pour lui - commande manuelle avec la commande intuitive du luminaire ou par le biais d'un profil personnel géré par une application.

Le design très souvent primé intègre parfaitement les luminaires dans l'architecture moderne des bureaux. La qualité des luminaires fabriqués en Allemagne complète la promesse de LUCTRA® : une lumière parfaite pour une journée parfaite.

Lampadaire mobile rechargeable à LED Flex

Pour les espaces de travail flexibles et pour les collaborateurs qui changent de poste de travail, pour les salons et les meeting points, LUCTRA® propose un luminaire mobile. Doté d'une batterie rechargeable longue durée, il assure l'indépendance et fournit une lumière parfaite partout pour un travail concentré ou relax.

• source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 9,5 watts - 2 LEDs blanc froid et 2 blanc chaud
- consommation d'énergie pondérée : 8 kWh / 1000 h
- tension: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- température de couleur réglable sur 3 niveaux : 2700 / 3600 / 6500 Kelvin (blanc froid - blanc chaud)
- flux lumineux : 680 lumens (blanc neutre)
- rendement lumineux : 73 lumens / watt (blanc neutre)
- température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
- puissance lumineuse max. : 1000 Lux (mesurée à 600 mm du plateau de la table), réglable sur 5 niveaux
- durée de vie : 50.000 heures
- interface tactile capacitive en plastique de haute qualité
- longueur du câble : 1,5 m
- autonomie : max. 25 heures
- temps de chargement : env. 2 heures
- bloc d'alimentation avec fiche euro

- protection des bords réglable en hauteur pour une inclinaison sûre
- socle antidérapant
- tête rotative pour un éclairage direct et indirect
- portée : 100 mm - 600 mm
- hauteur : 1300 mm - 1600 mm
- matériau : aluminium, zinc, plastique
- poids : 2 kg

Accessoire : support de lampe pour lampe mobile LUCTRA® FLEX • garantit un support sûr même dans les pièces sans possibilité d'appui comme des fauteuils suspendus ou canapés bas • la lampe peut, au choix, être basculée vers l'avant ou vers l'arrière



Lampadaire mobile rechargeable à LED Flex, argent



Lampadaire mobile rechargeable à LED Flex, blanc




Lampadaire mobile rechargeable à LED Flex, orange



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation




Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : utilisation avec le support de lampe en option



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire mobile rechargeable à LED FLEX	socle	argent	9,5 watts	2700-6500 K	110-240 V	D	923123	9923123
		blanc	9,5 watts	2700-6500 K	110-240 V	D	923102	9923102
	socle	noir	9,5 watts	2700-6500 K	110-240 V	D	923101	9923101
		orange	9,5 watts	2700-6500 K	110-240 V	D	923109	9923109
Accessoire: support de lampe		noir					923301	9923301