

FASSGREIFER TYP BF




Typ BF-II/MK

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquer- schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
BF-I/MK	1	500	1000 x 585 x 1000	240	150 x 65	95
BF-II/MK	2	1000	1000 x 960 x 1000	540	150 x 65	143
BF-III/MK	3	1000	1000 x 1560 x 1000	540	150 x 65	196

Transport von gefüllten 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

- Greiferkopf höhenverstellbar
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Gummianschlagschutz


FASSGREIFER TYP FK



Typ FK-II

Aufnahme und Transport von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

- Ausführung für 1 oder 2 Fässer
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



Typ FK-I

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquer- schnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FK-I	1	500	1350 x 620 x 145	260	150 x 65	67
FK-II	2	1000	1350 x 1230 x 145	260	150 x 65	99

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt