

BS-ROLLEN

Lenkrolle

BS ROLLEN

Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Traglast 100 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146810

BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Lenkrolle

- Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Traglast 100 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 38 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugellager
Set bestehend aus	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	Feststeller	Doppelstopp

Set	ja	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	38 mm
Traglast	100 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Kunststoff	Breite Rad	30 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	104 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	80 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	9 mm
Befestigungsmaß	104 x 80 mm	Höhe	106 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	2,64 kg