

ESD-Regalkasten

Profi

Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 300 mm, Aus Polypropylen, in schwarz

Set(s) 10 Stück

Artikelnummer: 229970



ESD-Regalkasten






- Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 300 mm
- Aus Polypropylen
- in schwarz
- Boden innen gewellt
- Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettenhalter
- mit Stapelrand stapelbar

Technische Details





Behältertyp	Regalkasten	elektrisch leitend	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	81 mm	stapelbar durch	Stapelrand
Breite	91 mm	Griff	stirnseitige Griffmulde
Tiefe	300 mm	Teilung	Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Innenhöhe	75 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Innenbreite	80 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt

Innentiefe	270 mm	Farbe	schwarz
Material	Polypropylen	Gewicht	0,185 kg

Zubehör

229977		Querteiler, für Regalkasten, Breite 91 mm, aus Polypropylen in transparent
229979		Querteiler, für Regalkasten, Breite 91 mm, aus Polypropylen in schwarz
229981		Etikett, für Regalkasten 91 mm breit, mit Schutzfolie
229983		Auszugssperre, für Regalkasten, Aus Polypropylen in schwarz
229984		Auszugssperre, für ESD-Regalkasten, Aus Polypropylen in schwarz

Dazu passt auch ...

141936		Warnschild, elektrische Spannung, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
216910		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 225 x 150 mm
222763		Strickhandschuh, aus Polyamid in weiß, nahtlos, Größe 9
225130		Papier-Warnklebeband, Text / Symbol: "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Text in Deutsch und Englisch, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Klebeband in braun, Aufdruck in rot