

Hymer Fahrgerüst 8472

Reichhöhe 3,25 m, Gerüsthöhe 2,49 m, 1 Bühne(n), 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 1,25 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 231380



HYMER

10 YEARS WARRANTY



Fahrgerüst







- Reichhöhe 3,25 m
- Gerüsthöhe 2,49 m
- 1 Bühne(n), 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 1,25 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm
- 2 x 8 Sprossen
- mit wetterfester und rutschsicherer Bühne und HYMER-Lifter zum einfachen Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Bühne belastbar bis 200 kg
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 57,5 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Bühne belastbar bis	200 kg
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	wetterfeste, rutschsichere Bühne, HYMER-Lifter zum Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen
Gerüsthöhe	2,49 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Standhöhe	1,25 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Reichhöhe	3,25 m	klappbar	nein
Bühnen Anzahl	1	fahrbar	ja
Breite Bühne	1900 mm	Geländer	beidseitig
Tiefe Bühne	650 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Sprossen Anzahl	2 x 8	Garantie	10 Jahre
Durchstiege	1 Durchstiegsluke	Gewicht	57,5 kg
Tiefe	800 mm		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE