

PAVOY

Universalschrank

EASY

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 890 x 415 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 237253



Universalschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 890 x 415 mm
- Traglast je Ebene 65 kg
- Türöffnungswinkel 125 °
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 30 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung
- Türen gemeinsam verschließbar
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schranksystem | Universalschrank | abschließbar | ja |
| Einsatzort | Innenbereich | Schließsystem | Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Schließfunktion | Türen gemeinsam verschließbar |
| Höhe | 1950 mm | Unterbau | Sockel |
| Breite | 890 mm | Material | Stahl |
| Tiefe | 415 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Schrank Ausstattung | Böden | Höhenverstellraster Ebene | 30 mm |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Ordnerhöhen | 5 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Verriegelung | 2-seitig |
| Traglast Fachboden | 65 kg | Türöffnungswinkel | 125 ° |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Griff | Drehgriff |
| Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 | Garantie | 5 Jahre |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | Gewicht | 54 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221135 |  | Wischtuch, 1000 Tücher, Länge x Breite 300 x 260 mm, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa |
| 221318 |  | Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau |
| 531287 |  | Infrahaken, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite selbstklebend |