

## Längswandwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm, Plattform aus Schichtholz, Aufbau 2 Längswände (Stahlrohr), 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 239096

### Längswandwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm
- Ladehöhe 160 mm
- Plattform aus Schichtholz
- Aufbau 2 Längswände (Stahlrohr)
- Höhe x Länge x Breite 60 x 1000 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- mit Gummi-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Längswandwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	250 kg	Bereifung	Gummi
Ladehöhe	160 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	950 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	445 mm	Höhe	60 mm
Material Plattform	Schichtholz	Länge	1000 mm

Aufbauten	2 Längswände (Stahlrohr)	Breite	500 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	25 kg
Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet		