

Hymer Fahrgerüst 8177

Reichhöhe 3,57 m, Gerüsthöhe 2,8 m, 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe, Standhöhe 1,57 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239916



HYMER



Fahrgerüst

- Reichhöhe 3,57 m
- Gerüsthöhe 2,8 m
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Standhöhe 1,57 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm
- 2 x 4 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 Auslegern
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 200 kg/m²
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004

- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 68,2 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Belastung Fläche	200 kg/m ²
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Höhe Gerüst	2,8 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Standhöhe	1,57 m	Gerüstgruppe	2
Reichhöhe	3,57 m	Aufbauart	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	1	klappbar	ja
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	650 mm	Geländer	ja
Sprossen Anzahl	2 x 4	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	1 Durchstiegsklappe	Garantie	10 Jahre
Ausleger Anzahl	4 Stück	Gewicht	68,2 kg
Unterbau	4 Lenkrollen		