

Mute

Eigenschappen & Voordelen

- Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator voor wand en plafond
- Voorzien van 2 standen: 22m³/h op de lage stand en 77m³/h op de hoge stand
- Op lage stand slechts 9,1 dB(A) / hoge stand 25,7 dB(A)
- IPX5, geschikt voor plaatsing in zone 2 of hoger
- Ingebouwde waterpas voor eenvoudige installatie
- Zeer laag energieverbruik (2,7W op lage stand)
- Lage druk terugslagklep (ook geschikt voor plafondmontage)
- Aerodynamische waaijer voor extra drukopbouw
- Instelbare timer bij model TN, vaste timer bij model HTN
- Stijlvol en discreet ontwerp
- 2 jaar garantie



Stille axiale toilet- / badkamerventilator

De allerstilste badkamerventilator op de markt. De Mute biedt stijlvolle en stille ventilatie zonder in te leveren op prestaties.

Ventileren in de badkamer

Tijdens het douchen of in bad gaan ontstaat er een grote hoeveelheid vochtige lucht in de badkamer. Wanneer het vocht niet of onvoldoende via een raam naar buiten kan, kunnen er al snel problemen ontstaan als gevolg van overmatige condensvorming. Zo kunnen zich bijvoorbeeld schimmelplekken vormen op de wanden en badkamermeubels. Met behulp van een ventilator in de badkamer wordt het vocht in de badkamer naar buiten afgevoerd. Hierdoor treedt er minder condensvorming op en is er minder kans op vochtproblemen.

Juiste locatie voor de ventilator

De bescherming van een badkamerventilator wordt uitgedrukt met een IP-rating. Het tweede cijfer van deze rating geeft de beschermingsgraad tegen vocht weer. Een badkamer kan (volgens NEN 1010 deel 701) opgedeeld worden in 3 zones, waar voor de ventilatoren een geschikte beschermingsgraad vereist is.

Zone 0 & 1: Geen ventilator toegestaan.

Zone 2: 12V / IPX4 of hoger

Buiten zone 2: geen bijzondere eisen



Uitvoeringen



Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator zonder sensoren en timer

Type
Mute 100 BN

Artikelnummer
8000001232



Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator met timer

Type
Mute 100 TN

Artikelnummer
8000001233



Zeer stille badkamerventilator / toiletventilator met vochtsensor en timer

Type
Mute 100 HTN

Artikelnummer
8000001234

Accessoires



Muurduurvoer, kunststof kanaal Ø100 inclusief buitenrooster
 Type MDVSW 100
 Artikelnummer 800000002



Jaloezieafsluiter 100mm (wit)
 Type MRBTW
 Artikelnummer 800000838




Jaloezieafsluiter 100mm (bruin)
 Type MRBTB
 Artikelnummer 800000839




Condensatieslot PVC 110mm
 Type CV 110
 Artikelnummer 800000268

Afmetingen (mm)



Grafiek



Prestaties

| | | Mute |
|------------------------------|------------|------------|
| Spanning | | 230 V |
| Vermogen | Hoge stand | 4,8 W |
| | Lage stand | 2,7 W |
| Stroomsterkte | Hoge stand | 0,06 A |
| | Lage stand | 0,04 A |
| RPM | Hoge stand | 2.030 RPM |
| | Lage stand | 1.020 RPM |
| Max. debiet | Hoog | 77 m³/h |
| | Laag | 22 m³/h |
| Min geluidsniveau @ 3m | Hoog | 25,7 dB(A) |
| | Laag | 9,1 dB(A) |
| Bescherming | | IPX5 |
| Specifiek ventilatorvermogen | Hoge stand | 0,23 W/l/s |
| | Lage stand | 0,28 W/l/s |