


Produktbezeichnung LAVA-BASIC-350DM
Artikelnummer 39692
Hersteller ETHERMA



Produktbeschreibung

Infrarotheizung, Wand/Decke, weiß, 62x62cm, 350W

Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in bis zu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Korpus: Stahlgehäuse, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform; Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.

Technische Details

Art der IR-Strahlung	IR-C	Leistungsaufnahme	350 Watt
Montageart	Aufbau	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Montagerichtung	horizontal/vertikal	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Deckenmontage	✓	Max. Oberflächentemperatur	120 Grad Celsius
Schutzart (IP)	IP21	Höhe	620 Millimeter
Farbe	weiß	Breite	620 Millimeter
Mit Aufdruck	✗	Tiefe	52 Millimeter
Mit Raumthermostat	✗	RAL-Nummer	9016
Mit Befestigungsmaterial	✓	Farbtemperatur	0 0 Kelvin
Mit Rahmen	✗		
Material des Rahmens	sonstige		
Farbe des Rahmens	weiß		
Oberflächenbehandlung	sonstige		
Oberflächenstruktur	glatt		
Frontpaneel			
Mit Lichtleiste	✗		
Dimmbar	✗		
Lichtaustritt	direkt		