

Spike Wit Uplight met plug 920lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 611914
 EAN: 7021986119145



Elektrisch

Wattage: 11W+6W
 System wattage: 17W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Stopcontact: GU10
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 920lm
 Werkzaamheid: 54 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Kunststof opaal/transparant
 Bundelhoek: 95° down / 15° up

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate/ UV-stabilized PMMA

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 180
 Breedte (mm) W: 171
 Hoogte (mm) H: 173
 Diepte (D): 155
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.028 / 1.75

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 180 x 165 x 185



cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 1 9 1 4 5